

Rulmenți SKF Y-insert pentru agricultură

Rulmenți unși pe viață cu etanșări de înaltă performanță și metode avansate de montare pe arbore, care cresc productivitatea și profitabilitatea

Special dezvoltati pentru agricultură, rulmenții tip Y-insert de la SKF sunt proiectați să reziste în cele mai dificile condiții de funcționare, să reducă opririle accidentale și impactul asupra mediului. Potrivite atât pentru aplicații normale, cât și pentru condiții dificile, lagărele cu rulmenți Y-insert de la SKF nu necesită reungere și au un design robust, etanșare cu cinci buze, o metodă avansată de montaj care asigură o strângere pe arbore cu adevărat concentrică și, opțional, protecție împotriva coroziunii.

Beneficii

- Creșterea productivității utilajelor agricole
- Reducerea opririlor accidentale
- Reducerea costurilor de întreținere și de exploatare ale utilajelor
- Reducerea impactului asupra mediului

Tipuri de aplicații

- Combine și echipamente antemergătoare
- Mașini de balotat
- Secerătoare
- Unelte pentru cosit / de manevrat fânul
- Unelte de discuit / grape cu discuri
- Cultivatoare cu role / mașini de însămânțare

Pentru mai multe informații contactați distribuitorii locali sau consultați cataloagele online accesând www.skf.ro




YARAG




YELAG

În centrul noii game de rulmenți se află un design brevetat de etanșare performantă ce protejează rulmentul împotriva contaminării în condiții grele, oferind în același timp o soluție de lubrifiere pe întreaga perioadă de viață, economică și ecologică.




ETANȘARE CU 5 BUZE




YSPAG

	Dimensiuni						Sarcină de bază		Sarcină minimă la oboseală
	d	D	B1	C	d1	d2	C	C0	Pu
	mm/inch	mm					N		N
YSPAG 205	25	52	33	15	33,7	40,6	14 000	7 800	335
YSPAG 205-100	1								
YSPAG 206	30	62	37	18	39,7	48	19 500	11 200	475
YSPAG 206-103	1.1875								
YSPAG 207-104	1.25	72	39,5	19	46,1	57	25 500	15 300	655
YSPAG 207-106	1.375								
YSPAG 207	35								
YSPAG 207-107	1.4375								
YSPAG 208-108	1.5	80	42,9	21	51,8	62	30 700	19 000	800
YSPAG 208	40								
YSPAG 209-111	1.6875	85	44	22	56,8	67	33 200	21 600	915
YSPAG 209	45								
YSPAG 210-115	1.9375	90	46	22	62,5	72	35 100	23 200	980
YSPAG 210	50								



YELAG

	Dimensiuni						Sarcină de bază		Sarcină minimă la oboseală
	d	D	B1	C	d1	d2	C	C0	Pu
	mm/inch	mm					N		N
YELAG 204	20	47	43,7	34,2	14	28,2	12 700	6 550	280
YELAG 205	25	52	44,4	34,9	15	33,7	14 000	7 800	335
YELAG 205-100	1								
YELAG 206-102	1.125	62	48,4	36,5	18	39,7	19 500	11 200	475
YELAG 206	30								
YELAG 206-103	1.1875								
YELAG 207-104	1.25	72	51,1	37,6	19	46,1	25 500	15 300	655
YELAG 207-106	1.375								
YELAG 207	35								
YELAG 207-107	1.4375								
YELAG 208-108	1.5	80	56,3	42,75	21	51,8	30 700	19 000	800
YELAG 208	40								
YELAG 209-111	1.6875	85	56,3	42,75	22	56,8	33 200	21 600	915
YELAG 209-112	1.75								
YELAG 209	45								
YELAG 210-115	1.9375	90	62,7	49,15	22	62,5	35 100	23 200	980
YELAG 210	50								



YARAG

	Dimensiuni						Sarcină de bază		Sarcină minimă la oboseală
	d	D	B1	C	d1	d2	C	C0	Pu
	mm/inch	mm					N		N
YARAG 204	20	47	31	14	28,2		12 700	6 550	280
YARAG 205	25	52	34,1	15	33,7		14 000	7 800	335
YARAG 205-100	1								
YARAG 206-102	1.125	62	38,1	18	39,7		19 500	11 200	475
YARAG 206	30								
YARAG 206-103	1.1875								
YARAG 206-104	1.25								
YARAG 207-104	1.25	72	42,9	19	46,1		25 500	15 300	655
YARAG 207-106	1.375								
YARAG 207	35								
YARAG 207-107	1.4375								
YARAG 208-108	1.5	80	49,2	21	51,8		30 700	19 000	800
YARAG 208	40								
YARAG 209-110	1.625	85	49,2	22	56,8		33 200	21 600	915
YARAG 209-111	1.6875								
YARAG 209	45								
YARAG 210-115	1.9375	90	51,6	22	62,5		35 100	23 200	980
YARAG 210	50								